



SCAN ME



자동 트레이실러

FoodPack Speedy Duo

- | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | |
| 단순실링 | GAS FLUSH | 가스치환 | 진공 | 스킨 | OVER스킨 | EXTRA스킨 | 보드 EXTRA스킨 |
| 최대 분당 17 사이클 | 최대 분당 15 사이클 | 최대 분당 12 사이클 | 최대 분당 12 사이클 | 최대 분당 8 사이클 | 최대 분당 7 사이클 | 최대 분당 6 사이클 | 최대 분당 6 사이클 |

기술데이터

FP SPEEDY DUO

장비 사이즈 (WDH)	3232 x 1030 x 1580 mm
장비 중량	약. 720 (N) / 800 (VG) Kg
공압 소모량	6 bar - 70 (N) 75 (VG) Nlt/사이클
실링 면적	380 x 270 x 높이 135 mm



FOODPACK SPEEDY DUO

몰드 교체할 시간이 없는 그대를 위한... 2개의 몰드

Speedy Duo는 터치 스크린 컨트롤을 통해 제어되며 두개의 실링 챔버를 가지고 있습니다. 작업자는 2가지의 몰드 중 선택 하여 포장을 시작 할 수 있습니다. 이를 통해 몰드 교체에 대한 시간이 절감되고 다른 ILPRA 모델들과 마찬가지로 다양한 프로세스에 쉽게 통합 될 수 있습니다.



넓은 로딩 공간

서보 모터에 의한 체인 움직임

FoodPack SPEEDY DUO: 두개의 실링 챔버. 몰드 교체 없는 포장 솔루션



중규모 생산



컴팩트한 디자인

4.0

Industry 4.0



위생적인 디자인



손쉬운 사용법



적은 가스 소모량

자동 필름 와인더



두개의 개별작동 모드

자동 트레이실러